

Dessicateur 200g/0.01g (0.05%)



Cette gamme de dessicateurs vous permet de déterminer le taux d'humidité d'un échantillon avec une grande précision. Son grand afficheur LCD rétro-éclairé vous offre une visibilité de lecture dans n'importe quelles conditions pour définir avec précision les indicateurs d'humidité, de poids ou de température de vos échantillons. Ils sont munis d'une interface USB et RS232 assurant des connections aux ordinateurs et aux imprimantes pour stocker des programmes de test et les résultats. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour prendre des lectures, donnant aux utilisateurs la liberté totale pour recueillir des données en production ou sur le terrain. Une ampoule halogène de 400 watts unique

Balances de laboratoire: Dessicateur 200g/0.01g (0.05%)

chauffe les échantillons sélectionnables par incréments de 1 C°. Trois options de chauffage donnent aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour personnaliser les températures pour différents matériaux et méthodes d'essai.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1295,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **Caractéristiques communes :**

- Boîtier en aluminium résistant aux rayures
- Touches colorées facilitant la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Poignée du plateau permettant de placer l'échantillon et de le retirer facilement
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire et Interface USB I / O
- Interface USB inclus pour la transmission plus rapide de données
- Plage de température de 50 ° C à 160 ° C avec un incrément d'un degré
- Trois réglages comprenant le chauffage rapide croissant, la montée de température par incréments et la température constante.
- Sept modes préréglés permettent les séchages pour des tests de routines de plusieurs produits
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Démarrage automatique du test à la fermeture du couvercle
- Calibrage pour la température et le poids
- Ecran multilingue
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges

Portée de la tare : Pleine portée

Taille du plateau : 3.9"/100 mm

Unités de pesage : g, %M, %S, ATRO%M, ATRO %S

Calibrage : Calibrage externe

Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.9"/ 24 mm de haut

Alimentation : Cordon secteur

Température d'utilisation : 0° à 40°

3 modèles sont disponibles.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.