

## Alimentation Stabilisée Réglable 0-500V DC, 2 mA



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 771,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Destinée aux expériences d'électronique et d'électricité nécessitant une tension élevée à faible intensité, cette alimentation est polyvalente, elle propose des sorties en 50 et 500V DC indépendamment variables jusqu'à 50 mA avec affichage simultané de la Tension et de l'Intensité.

Un potentiomètre permet de régler de 1, 2, 4, 5, 6, 7 VAC, intensité maximum de 2 mA

C'est une source pratique pour les tubes à filaments.

Réglage en continu -50, 0, +500 V DC intensité maximum de 2 mA

- Ondulation < 0,1%

- Régulation > 1%

Affichage 0-50V, 0-500V, 0-50mA sélectionnables

Dimensions 297 x 225 x 118 mm

Alimentation 230 V AC 50/ 60 Hz

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.