

Armoire de sécurité Ventilée à Raccorder AF 43+ Double Enceinte à 3 Compartiments



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoire de sécurité Ventilée à Raccorder AF 43+ Double Enceinte à 3 Compartiments

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence AF 904310
- Conformité CE, NF X 15-211
- Armoires pour le Stockage Spécifique "Acides / Bases"
- Pictogrammes normalisés
- Ventilation forcée intégrée
- Construction de l'armoire acier 15/10e et portes double paroi
- Couleur des portes blanche RAL 9010 / liserets bleus RAL 5015
- Nombre de porte(s) 2
- Type de porte(s) battantes
- Charnières droite et gauche
- Fermeture de(s) porte(s) manuelle
- Nombre de compartiment(s) 3
- Étagère(s) 4
- Bac(s) de rétention 3
- Capacité de rétention (L) 50
- Dimensions extérieures H x L x P (mm) 1940 x 1600 x 650
- Dimensions intérieures H x L x P (mm) 1660 x (1 x) 780 + (2 x) 380 x 500
- Usage Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
- Charge admissible 60
- Capacité de stockage (L) 260
-
- **Compartiment(s) de stockage :**
- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi (AF1C : bâti en mélaminé).
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.
- Orifices de ventilation.
- **Compartiment « ventilation/filtration » :**
- Ventilateur silencieux : CE 220-240 volts - 50 Hz; débit de 202 m³/ heure; 0,2 A; 47 watts; niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.