

Autolaveur MIELE - 1er Prix Laveur avec pompe de refoulement pour eau déminéralisée





NOUVEAU

Laveur avec pompe de refoulement pour eau déminéralisée.
Perf./charge p. ex. 64 verr. à col étroit/verr. de labo ac inject.
Flexibles et simples – Supports de charge modulaires et système EasyLoad
Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
Dosage des produits chimiques : Doseur poudre dans la porte
Connectivité par défaut via Wi-Fi
Pompe à eau déminéralisée : rinçage final à l'eau déminéralisée

LIVRÉ SANS PANIERS

Les paniers à injections ne s'adaptent pas sur ce modèle

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 8064,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **POINTS FORTS :**

Commande M Touch Basic

Le bon programme tout de suite

Choisir d'une pression du doigt tous les programmes et fonctions de l'appareil en texte clair sur l'écran tactile.

Une cuve totalement hygiénique

Soudure en continu

Hygiène parfaite : les nouvelles soudures laser lisses ne laissent aucune chance aux salissures de se déposer.

Pompe de circulation à vitesse variable

La pièce maîtresse pour des résultats impeccables

La pression de lavage et la vitesse de la pompe s'adaptent selon la phase de lavage des instruments.

Adoucisseur d'eau intégré

Des résultats propres et nets

L'adoucisseur d'eau intégré permet d'obtenir une action nettoyante optimale.

Capacité :

Verrerie à col étroit par charge [nombre] : 64

Tubes à essai par charge [nombre] : 98

Tubes à essai par charge [nombre] : 98

Flacons de laboratoire par charge [nombre] : 64

Performances :

Pompe de circulation, Qmax en l/min. : 500

Durée minimale de programme en min. : 28

Température de rinçage maximale en °C : 70

Volume utile de la cuve en l : 145

Heures de fonctionnement testées : 15000

Dimensions et poids :

Dimension extérieure, hauteur nette en mm : 835
Dimension extérieure, largeur nette en mm : 598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm : 598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm : 920
Dimension extérieure, largeur brute en mm : 670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm : 740
Cuve, hauteur utile en mm : 520
Cuve, largeur utile en mm : 530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm : 474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm : 520
Poids net en kg : 72
Poids brut en kg : 79
Charge au sol maximale en N/m² : 1220

Normes, labels et marquages :

Sigle VDE (sécurité électrique)
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21
EN 61010-1
EN 61010-2-040
Directive RoHS 2011/65/UE

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.