Chauffes-ballons





Note : Pas noté

Prix

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température, pour les procédés de distillation, d'évaporation, d'extraction et d'ébullition. Température jusqu'à 450°C sur la surface du chauffe-ballon. Mode de fonctionnement en continu.

Régulation de la température de manière sûre, rapide et uniforme.

Matériaux robustes et résistants à la corrosion.

Facile de manipulation.

Tous nos modèles sont livrés avec une tige de support en aluminium et une pince de maintient pour le thermomètre.

Alimentation: 220V-50 Hz.

Chauffe-ballon 100 ml:

Capacité : 100 ml. Puissance : 100W.

Dimensions: 200 x 160 mm

Chauffe-ballon 250 ml:

Capacité : 250 ml. Puissance : 150W.

Dimensions: 200 x 160 mm

Chauffe-ballon 500 ml:

Capacité : 500 ml.

Puissance : 250W.

Dimensions: 200 x 160 mm

Chauffe-ballon 1000 ml:

Capacité : 1000 ml.
Puissance : 250W.
Dimensions : 200 x 160 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2