

## Paillasse ExAO-Flat - Dégagement Latéral 1800 x 750 x 900 mm



Coloris de la paillasse selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1798,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### **Paillasse Intégrale ExAO-Flat à dégagement latéral**

C'est la paillasse d'Expérimentation Assistée Par Ordinateur, des enseignants et des élèves.

Pensée dans les détails les plus infimes pour réunir en un seul ensemble l'espace de travail, le poste informatique et l'unité centrale...

Fruit de notre longue expérience dans la réalisation de salles informatiques, toutes les suggestions collectées ont conduit à la réalisation de la Nouvelle Gamme ExAO-Flat

### **Nos paillasse sèches sont disponibles en :**

2 Largeurs (1240 mm ou 1800 mm) et 2 Profondeurs (600 mm et 750 mm).

2 Gammes "4 Pieds" ou "A Dégagement Latéral"

Le module ExAO-Flat intégré sous paillasse réserve d'une part un espace pour le moniteur et d'autre part un espace de rangement pour l'unité centrale.

Le moniteur est positionné dans un Tiroir, prévu spécifiquement pour les écrans plats de 15" et 17" et certains Ecrans de 19" (en situation avec écran 15")

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles.

Pour laisser un maximum d'espace à l'utilisateur assis devant le caisson Unité Centrale, **les modèles en 750 mm de profondeur, ont un**

**placard décaissé** (c'est à dire reculé par rapport à l'avant de la table).

Un utilisateur de grande taille, peut s'asseoir sans gêne ni fatigue même pendant plusieurs heures de travail...

Les Plots en 600 mm ne permettent pas de reculer le placard.

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" de la taille exacte du plateau fini.

Une fenêtre transparente est réservée à l'emplacement du moniteur.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtue d'une peinture époxy cuite au four.

Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table.

Le tiroir porte écran est verrouillable par une serrure de type "Poussoir"

Lorsque la clé est retirée, la serrure est inarrachable et ne dépasse pas du plot.

**Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm.**

**Nos réalisations :** <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

*En option les paillasses ExAO peuvent être équipées d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante...*

#### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.