

## Évaporateur rotatif PRO



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 2925,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Évaporateur rotatif RS 100-PRO muni d'un panneau de contrôle intégrant un grand écran LCD permettant un contrôle digital de nombreux paramètres tels que la vitesse, la température, le temps de fonctionnement.

Son champs d'applications est très large et permet d'obtenir des réactions de distillation et de séparation liquide/liquide, liquide/solide, etc.

Ce modèle peut être utilisé dans de nombreux secteurs, tels que les laboratoires de chimie et biochimie, en agroalimentaire, dans les processus industriels, en recherche et pour l'enseignement.

- Grand écran LCD fournissant les informations simultanément de vitesse, de température et de temps de fonctionnement,
- Gamme de vitesse de 20 à 280 r.p.m.,
- Grand bain chauffant de 5 litres pour eau/huile, jusqu'à 180°C,
- Contrôle digital et précis de la température avec circuit de sécurité réglable,
- Panneau de commande à grand écran LCD et multi-affichage,
- Réfrigérant breveté (surface de refroidissement de 1500 cm<sup>2</sup>) avec excellent effet de refroidissement,
- Elévateur motorisé avec quick-action, et relèvement automatique du ballon à évaporation en cas de panne de courant,
- Reconnaissance de la position finale réglable, pour protéger l'opérateur et protéger l'échantillon contre la casse,
- Ballon à évaporation avec éjecteur, facile à retirer,
- Double système PTFE résistant aux agents chimiques et ressort de pression breveté fournissant un système parfaitement hermétique,
- Equipement contrôlable via PC grâce à une connexion USB.

### **Caractéristiques techniques :**

Puissance : 1400W - 220V-50Hz

Moteur : DC moteur sans balai

Gamme vitesse 20 - 280 trs/min

Affichage de la vitesse : écran LCD

Sens de la rotation reversible : Oui

Température (°C): RT - 180

Précision température (°C): +/- 1

Affichage de la température : écran LCD

Elévateur : motorisé

Course (enmm) : 150

Minuteur : Oui

Affichage minuteur : écran LCD

Pièces détachées : disponibles sur demande

Minuteur (min) : 1 à 999

Dimensions : 465 x 457 x 583mm

Masse (kg) : 15

Connectique USB : Oui

Classe de protection : DIN EN60529 IP20

### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.