

Hotte Captair Flex Economique L=800 mm pour liquides - Filtre Polyvalent



Modèle Economique EVS 8021 spécialement conçu pour les petits budgets...

Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les hottes de chimie - Captair Flex

- Technologie Captair, Filtration extrêmement efficace pour la protection des manipulateurs
- Norme NFX 15-211 Classe II
- Aucun Raccordement
- Une Nouvelle Génération Flexible et Adaptable

Le Modèle Economique EVS 8021 spécialement conçu pour les petits budgets vous est proposé...

L'enceinte mesure :

Dimensions extérieures : 800 x 722 x 1146 mm

Dimensions intérieures : 764 x 640 x 890 mm

Elle est livrée avec bac de rétention, plan de travail en verre et paroi arrière transparente.

Elle ne dispose pas du timer, ni de la sonde de prélèvement.

Elle est équipée d'une Colonne exclusivement de Classe 2, pouvant recevoir un Filtre AS ou un Filtre BE+ ...

Une solution économique... Très faible consommation énergétique. Installation et relocalisation simples, disponibilité immédiate. Réduction des coûts d'infrastructure, d'installation et d'exploitation.

Une solution sûre: conforme aux requis de la norme **NFX 15-211 : 2009 et testée selon la norme ASHRAE 110 : 1995...**

Une solution respectueuse de l'environnement: absence de rejet d'agents toxiques dans l'atmosphère.

L'air rejeté par la hotte après filtration ne comporte jamais plus de 1% de la VME (valeur moyenne d'exposition), quelque soit le produit chimique filtré conforme à la liste des 650 produits chimiques répertoriés dans le Chemical Listing Captair.

Basée sur une nouvelle conception modulaire, la gamme Captair Flex, assure la protection des opérateurs en s'adaptant aux manipulations d'agents chimiques toxiques sous forme liquide et solide, en laboratoire ou en salle blanche.

Captair Flex apporte une flexibilité sans précédent en répondant précisément aux exigences environnementales et budgétaires.

Une solution flexible et adaptable, grâce à la technologie Flex; une colonne de filtration modulaire adaptable aux évolutions de manipulations...

Manipulation de solides et liquides individuellement ou en combinaison...

Dimensions de 80 cm à 160 cm

La Technologie Flex, c'est avant tout la Colonne de Filtration Modulaire...

L'association des technologies de filtration moléculaire et particulaire permet de configurer un seul et même appareil aux besoins de protection des laboratoires.

Cela a été rendu possible par la conception de cartouches filtrantes à dimension unique qui s'empilent verticalement et se juxtaposent horizontalement pour constituer des colonnes en quelque sorte "à vos mesures"...

Les nouveaux modèles Captair Flex peuvent être équipées de 1 à 4 Colonnes pour une capacité de rétention très élevée.

Un seul et même appareil pourra ainsi être reconfiguré dans le temps en fonction de vos besoins.

Une solution sûre : conforme aux requis de la norme NFX 15-211 : 2009 et testée selon la norme ASHRAE 110 : 1995...

Une solution respectueuse de l'environnement : absence de rejet d'agents toxiques dans l'atmosphère.

Confort optimal du manipulateur et des observateurs.

La vision de la manipulation dans l'enceinte est facilitée grâce à la porte relevable inclinée et les parois transparentes.

L'ouverture pour le passage des bras a fait l'objet d'une étude ergonomique permettant aux utilisateurs d'effectuer des mouvements de grande ampleur tout en étant protégés des projections éventuelles de produits chimiques

Caractéristiques communes :

- Nombre de colonnes de filtration : 1
- Nombre de ventilateur : 1
- Débit d'air : 230 m³/h
- Structure : acier anti-corrosion revêtu 100% polyester
- Module de filtration : en polypropylène
- Vitesse de l'air aux ouvertures en position de travail : 0,4 à 0,6 m/s
- Anémomètre : en façade
- Plan de Travail en verre émaillé
- Bac de Rétention amovibles en standard

Deux types de filtres Standards sont proposés :

- AS pour les Vapeurs Organiques
- BE (+) pour les vapeurs acides et organiques... il s'agit d'un nouveau filtre, budgétairement très avantageux pour l'enseignement...

Ainsi que 2 filtres pour utilisation spécifique :

- F pour les vapeurs de formaldéhyde
- K pour les vapeurs d'ammoniaque

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.